

QH-EP15000 Ulje za otvorene zupčanike

Mineralno ulje visoke viskoznosti pomaže zadržavanju filma; Podmazivanje jako opterećenih otvorenih zupčanika.

Radna temperatura: -5 °C do +180 °C (automatsko podmazivanje raspršivanjem)

Primeri primene

- Veliki otvoreni zupčanici mlinova za cement
- Zupčasti venci i mali zupčanici rudarskih mlinova
- Otvoreni pogoni rotacionih peći
- Otvoreni zupčanici rotacionih sušara i sličnih bubnjeva
- Otvoreni pogoni mlinova za ugalj u elektranama

Svojstva

- Mineralno ulje visoke viskoznosti pomaže zadržavanju filma
- Podmazivanje jako opterećenih otvorenih zupčanika
- Podmazivanje pri ekstremnim pritiscima i smanjenje trenja
- Providno ulje omogućava pregled bokova zuba

Svojstvo	Vrednost	Metoda ispitivanja
Izgled	Tamnožuta, bistra viskozna tečnost	Vizuelno
Vrsta baznog ulja	Mineralno ulje	/
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	16200	ASTM D445
Kinematička viskoznost (100 °C), mm ² /s	550	ASTM D445
Opterećenje zavarivanja (PD), N	8000	ASTM D2783
Prečnik traga habanja (54 °C, 196 N, 1800 r/min, 60 min), mm	0.5	ASTM D4172

Temperaturni opseg važi za automatsko podmazivanje raspršivanjem. Uslovi dovoda ulja moraju odgovarati opremi.

Upotreba i skladištenje

Primene nisu ograničene na navedene primere. Izaberite prema opterećenju, brzini, temperaturi i opremi. Proverite temperaturu ulja, pumpabilnost, mlaznice i pokrivenost pri raspršivanju. Podesite dovod prema opremi. Pre zamene proverite kompatibilnost i uklonite staro ulje i nečistoće. Redovno pregledajte kontakt i podmazivanje zuba. Čuvajte zatvoreno na hladnom, suvom i čistom mestu; sprečite prodor vode i nečistoća.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.